

家用储能系统：走向绿色能源的关键一步



当前全球能源市场正处于一个关键转型期。传统能源，尤其是化石燃料的使用，对环境造成了巨大影响。它们是全球温室气体排放的主要来源，加剧了全球变暖和气候变化的问题。因此，转向更清洁、更可持续的可再生能源解决方案变得迫在眉睫。

[阅读更多](#)

解决方案



99.2%效率 – SiC 高功率密度 3.3KW 双向功率 PFC 电源解决方案

这款无桥图腾柱功率因子校正器 (PFC)评估板, 可提高能量转换效率、灵活性以及发展无限的应用。

[阅读更多](#)

可持续技术 – 储能系统

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的可持续技术 – 储能系统相关产品。

AMD



AMD
SZR300-SG
新能源智能网关

Amphenol



Amphenol
EnergyKlip
储能系统连接器系列

bel



Belfuse
电动汽车车载充电器

ECS INC



ECS
ECX-34Q series

MICROCHIP



Microchip
dsPIC33CK64MC105,
100 MHz high
performance DSC

molex



Molex
EXTreme Ten60
大功率电源连接器

MPS



MPS
MP2797 +
MPF4279x

muRata



Murata
NCU15 和 NCU18
工规系列

NORDIC



Nordic
蜂窝物联网解决方案

NXP



NXP
ESS for
HV & LV BMS

RENESAS



Renesas
Energy storage
system

samtec



Samtec
Rugged Tiger Eye™
systems

SCHURTER



SCHURTER 硕特
世界首创：首款以
生物基塑料制成的
电器连接器

TDK



TDK
储能系统解决方案

TE



TE Connectivity
电池储能系统

TOSHIBA



Toshiba
Low voltage
MOSFET
for protecting battery
packs applications

VISHAY



Vishay
高压智能电池检流器
USB

[► 购买](#)

[► 解决方案](#)

[► 产品目录](#)

[► 技术文章](#)

[► 联系我们](#)



安富利小程序



关注安富利